



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Óxido de Alumínio Yamay

1. DESCRIÇÃO E INDICAÇÃO DE USO

Utilizado para acabamento e limpeza de trabalhos odontológicos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Material	Óxido de Alumínio eletrofundido.
Malha 60	Granulometria extremamente grossa.
Malha 80	Granulometria grossa.
Malha 100	Granulometria média.
Malha 320	Granulometria fina.
Apresentação	Sacos de 2 kg – caixa com 05 unidades.

3. INSTRUÇÕES DE USO

Utilizado para jateamento e limpeza de peças protéticas confeccionadas em metal. Especial para limpeza abrasiva de superfícies de elevada dureza.

4. RECOMENDAÇÕES

Produto abrasivo. Usar máscara para evitar a inalação, luvas e óculos de proteção durante o jateamento.

5. ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenamento: Guardar em recipiente fechado, em local seco e arejado.

Validade: 24 meses após a data de fabricação.

6. APRESENTAÇÃO

Sacos de 2 kg: caixa com 05 unidades.